

**Technik, die einfach verbindet.**

**HAAS®**  
Nürnberg



Seit über 70 Jahren Qualität & Innovation für das Sanitär-Handwerk.

# OHA-PRÜFSTÜCK-5000

PRÜFEN SIE DIE DICHTHEIT VON ABWASSERANLAGEN NACH DIN 1986-3



**Art.-Nr. 5015**  
(Trichter)



**Art.-Nr. 5000**  
(Prüfstück)



*schnell - einfach - sicher*



Die  
unkomplizierte  
Anwendung garantiert  
Ihnen einen sicheren  
Erfolg!



**QUALITÄTSPRODUKTE VON HAAS** - Innovativ! **Dauerhaft!** Sicher!

Gießener Str. 5 • 90427 Nürnberg • Tel. +49 911 9366-0 • [www.haas.de](http://www.haas.de) • [info@haas.de](mailto:info@haas.de)

Alle Preise verstehen sich als Netto-Preise zuzüglich der bei Lieferung geltenden gesetzlichen MwSt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen 01/2016 der Otto Haas KG. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



# OHA-PRÜFSTÜCK-5000

Prüfstück ist ein Multi-Funktionswerkzeug, dass bei der Montage von wandhängenden WC's bzw. von UP-Spülkästen vielseitig hilft und die Arbeitszeit reduziert.

So ist nach DIN 1986-3 die Prüfung der Dichtigkeit von Abwasseranlagen zwingend vorgeschrieben. Aber wie soll die durchgeführt werden, wenn es ohne montiertes WC noch keine Verbindung zwischen Spülkastenablaufrohr und dem Abwasserrohr gibt? Abhilfe verspricht hier der „Prüfstück“. Denn mittels seiner beiden Rohrenden lässt sich diese Verbindung herstellen. Anschließend kann der Kasten gespült und die Dichtigkeit kontrolliert werden. Gleichzeitig wird durch die starre Verbindung das Abwasserrohr mit dem Spülkasten fixiert und kann in dieser Lage fest verankert werden. Ein späteres Verziehen ist quasi ausgeschlossen und der Weg für eine reibungslose Endmontage des WC's ohne kostenspielige Nacharbeit geebnet.

- Auf einen angeschlossenen Prüfstück lässt sich z.B. ein handelsüblicher Trichterablauf etc. aufsetzen, um das Bau- und Schmutzwasser problemlos entsorgen zu können.
- Beim Schließen des Vorwandmontagesystems mit Rigipswänden und bei späterer Verfliesung kann das Produkt als Schablone dienen. So werden passgenaue Kachelausschnitte im fixen 135 mm Raster-Mittelpunktabstand ermöglicht.



**EXKLUSIV BEI  
UNS!!!**

